

# étanche Dissous oxygene

# Sacoches & accessoires

Oxygene dissous  
sur le terrain  
Sacoches & Accessoires

## Mesurer l'oxygene dissous sur un marche en developpement

C'est pas une surprise pour l'aquaculteur si l'oxygene dissous est l'ingredient le plus critique pour la bonne croissance des animaux aquatiques ni que la vie ne peut etre supportee que si la concentration en oxygene est maintenue entre certaines limites. Trop et vous perdez votre stock.Trop peu et vos poissons meurent ou ne mangent plus en un effort de recherche de plus d'oxygene.

La methode recommandee pour la mesure d'oxygene dissous peut varier significativement en fonction d'une application donne. Pour les applications intensives (haute densite) a recirculation, une surveillance et regulation permanente avec dosage d'oxygene pur peut etre la methode la plus efficace pour s'assurer de concentrations adaptees et d'un stock en bonne sante. D'autres applications, a densite generalement plus faible, peuvent se contenter de mesur ponctuelles a l'aide d'un instrument portable.

Quelle que soit votre application sur l'oxygene dissous, comptez sur YSI pour un support professionnel sur votre application. des instruments a fiabilite eprouvee et pour la meilleure solution.



Terminal etanche IP-67

Grand ecran LCD retro-eclair

Clavier simple "telephone mobile"

Courroie ajustable

Durabilite renforcee du cable

Cables plus longs de 3,7 - 7,6  
15,2 et 30,5 metres

Gamme etendue O2d  
sur 0-50 mg/l

Membranes PE pour une reponse plus  
rapide et dependance reduite a la vitesse

**YSI 550A** Etanche, robuste et fiable, l'YSI 550A est concu pour le terrain et innovant avec ses electrodes remplaceables sur le terrain, plus de 2 000 heures d'autonomie, sa conformite CE, sa garantie de 36 mois sur l'instrument, 12 mois sur les electrodes remplaceables. Il mesure la temperature et l'oxygene dissous en simultane. Vous remplacez **YSI 550A** l'electrode O2d rapidement et facilement. Il utilise des membranes capuchons pretes a etre instalees. Il travaille sur une gamme etendue de salinite de 0-70 ppt.

www.YSI.com



5085  
Harnais  
"mains libres"



5083 Cellule  
passante  
(pour 556)



614  
Clamp en C  
(pour 556 & 550A)



4654 Tripode  
(pour 556 & 550A)



5065  
Housse moulante  
avec bandouliere  
(pour 556 & 550A)



5 5060

5061

5080